

Face avant, Anodisé avec arêtes brutes, Sans blindage



Face avant, anodisée avec des tranches brutes, sans blindage. Les faces permettent le montage sur des glissières horizontales.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant modulaire, Aluminium, 2,5 mm

Aluminium, anodisation incolore, tranches brutes

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30810-433	3U	2HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30818-271	2U	84HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-272	3U	3HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-273	3U	4HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-274	3U	5HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-275	3U	6HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-276	3U	7HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-277	3U	8HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-279	3U	10HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-281	3U	12HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-282	3U	14HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-284	3U	16HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-289	3U	21HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-296	3U	28HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-310	3U	42HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-331	3U	63HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-352	3U	84HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-434	4U	84HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-517	6U	3HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Finition avant
30818-518	6U	4HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-519	6U	5HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-520	6U	6HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-521	6U	7HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-522	6U	8HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-524	6U	10HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-526	6U	12HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-528	6U	14HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-530	6U	16HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-535	6U	21HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-542	6U	28HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-556	6U	42HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-577	6U	63HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-598	6U	84HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé
30818-747	6U	2HP	1	Aucun	À visser à l'avant	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)
30810-433	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	9.8mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)
30818-271	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	84mm	426.4mm
30818-272	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	14.9mm
30818-273	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	20mm
30818-274	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	25mm
30818-275	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	30.1mm
30818-276	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	35.2mm
30818-277	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	40.3mm
30818-279	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	50.5mm
30818-281	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	60.6mm
30818-282	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	70.8mm
30818-284	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	80.9mm
30818-289	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	106.3mm
30818-296	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	141.9mm
30818-310	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	213mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)
30818-331	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	319.7mm
30818-352	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4mm	426.4mm
30818-434	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9mm	426.4mm
30818-517	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	14.9mm
30818-518	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	20mm
30818-519	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	25mm
30818-520	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	30.1mm
30818-521	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	35.2mm
30818-522	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	40.3mm
30818-524	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	50.5mm
30818-526	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	60.6mm
30818-528	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	70.8mm
30818-530	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	80.9mm
30818-535	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	106.3mm

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)
30818-542	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	141.9mm
30818-556	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	213mm
30818-577	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	319.7mm
30818-598	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	426.4mm
30818-747	Anodisé	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8mm	9.8mm

Table 3/3

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
30810-433	RoHS	No
30818-271	RoHS	No
30818-272	RoHS	No
30818-273	RoHS	No
30818-274	RoHS	No
30818-275	RoHS	No
30818-276	RoHS	No
30818-277	RoHS	No
30818-279	RoHS	No
30818-281	RoHS	No


Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
30818-282	RoHS	No
30818-284		No
30818-289	RoHS	No
30818-296	RoHS	No
30818-310	RoHS	No
30818-331	RoHS	No
30818-352	RoHS	No
30818-434	RoHS	No
30818-517		No
30818-518	RoHS	No
30818-519	RoHS	No
30818-520	RoHS	No
30818-521	RoHS	No
30818-522	RoHS	No
30818-524	RoHS	No
30818-526	RoHS	No
30818-528	RoHS	No
30818-530	RoHS	No

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
30818-535	RoHS	No
30818-542	RoHS	No
30818-556	RoHS	No
30818-577	RoHS	No
30818-598	RoHS	No
30818-747	RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE