


# Face avant, Plate, Sans blindage, découpes Sub-D



Face avant plane avec découpe pour connecteurs Sub-D.  
Version non blindée.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Version non blindée

Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Hauteur du rack:</b> | 3U               |
| <b>Largeur du rack:</b> | 4HP              |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium        |
| <b>Finition:</b>        | Anodisé; Passivé |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant       |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant       |

**Type:** Face avant sans poignée

Table 1/2

| Référence catalogue | Quantité par colis | Fixation           | Finition avant | Face d'appui | Nombre de broches | Arêtes traitées |
|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30118-341           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (3) 9             | Non             |
| 30118-342           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (1) 15            | Non             |
| 30118-343           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (1) 25            | Non             |
| 30118-344           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (2) 9             | Non             |
| 30118-345           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (2) 15            | Non             |
| 30118-346           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (2) 25            | Non             |
| 30118-347           | 1                  | À visser à l'avant | Anodisé        | Conducteur   | (3) 9             | Non             |

Table 2/2

| Référence catalogue | Conformité                         | Profondeur (D) | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Largeur (W) | Expédition rapide |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 30118-341           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |
| 30118-342           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |
| 30118-343           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |
| 30118-344           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |
| 30118-345           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |
| 30118-346           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |

| Référence catalogue | Conformité                         | Profondeur (D) | Blindage électromagnétique | Hauteur (H) | Largeur (W) | Expédition rapide |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 30118-347           | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | 2.5mm          | Non                        | 128.4mm     | 19.98mm     | No                |


### INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES



La livraison s’effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d’une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

### DIAGRAMMES





## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**