

Guide-carte| avec codage, pour CPCl,VME64x, PC



Nouvelle génération de guide-cartes avec détrompage pour PCB ou unités enfichables. Forme une interface fiable entre les mécaniques de bac à cartes et les sous-ensembles. Grâce à la conception optimisée et au nouveau matériau plastique de haute qualité, la stabilité a été considérablement accrue, et les propriétés de sécurité incendie ont également été améliorées. Le matériau garantit une faible inflammabilité, une faible toxicité et densité de fumée et répond aux exigences de la norme EN 45545-2 (sécurité anti-incendie dans les véhicules ferroviaires) R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé HL3. De plus, les guide-cartes sont également considérés comme « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables

Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.

Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis 19"; Systèmes

Type: Codage

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type de produit: Support de guidage

Table 1/2

Référence catalogue	Matériaux	Couleur	Quantité par colis	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Conformité
64568-090	Plastique renforcé de fibres	Gris	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-109	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Rouge, Argent	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-089	Plastique renforcé de fibres	Rouge	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-110	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Gris, Argent	1	160mm	2.5	EN 45545-2
24568-357	Plastique renforcé de fibres	Rouge	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-360	Plastique renforcé de fibres	Gris	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-358	Plastique renforcé de fibres	Gris	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-356	Plastique renforcé de fibres	Rouge	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-341	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Gris, Argent	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-331	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Rouge, Argent	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-332	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Rouge, Argent	10	340mm	2.5	EN 45545-2

Référence catalogue	Matériaux	Couleur	Quantité par colis	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Conformité
24568-342	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Gris, Argent	10	340mm	2.5	EN 45545-2
64568-086	Plastique renforcé de fibres	Gris	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-085	Plastique renforcé de fibres	Rouge	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-111	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Rouge, Argent	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-112	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	Gris, Argent	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-092	Plastique renforcé de fibres	Gris	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-091	Plastique renforcé de fibres	Rouge	1	220mm	2	EN 45545-2

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
64568-090		No
64568-109		No
64568-089		No
64568-110		No
24568-357		No
24568-360		No
24568-358		No

Référence catalogue	Finition	Expédition rapide
24568-356		No
24568-341	Anodisé	No
24568-331	Anodisé	No
24568-332	Anodisé	No
24568-342		No
64568-086		No
64568-085		No
64568-111		No
64568-112		No
64568-092		No
64568-091		No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhartd, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE