


Guide-carte| avec Codage, pour CPCI/ VME64x, Clip ESD pré-assemblé



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables

Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.

Clip ESD disponible pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profilé horizontal pré-assemblé

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C

SPÉCIFICATIONS

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis 19"; Systèmes

Type: Détrompage et clips ESD pré-assemblés

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Matériau: Plastique renforcé de fibres

Type de produit: Support de guidage

Table 1/2

Référence catalogue	Couleur	Quantité par colis	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Conformité	Type de rail
24568-853	Rouge	10	70mm	2	EN 45545-2	Haut
24568-855	Rouge	10	70mm	2	EN 45545-2	Fond
24568-854	Gris	10	70mm	2	EN 45545-2	Haut
24568-856	Gris	10	70mm	2	EN 45545-2	Fond
24568-847	Rouge	10	160mm	2	EN 45545-2	Fond
24568-850	Rouge	10	160mm	2	EN 45545-2	Haut
24568-848	Gris	10	160mm	2	EN 45545-2	Fond
24568-851	Gris	10	160mm	2	EN 45545-2	Haut

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
24568-853	No
24568-855	No
24568-854	No
24568-856	No
24568-847	No
24568-850	No
24568-848	No

Référence catalogue	Expédition rapide
24568-851	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE