

Lampes LED pour armoires



La lampe compacte et flexible permet un montage et une installation rapides et faciles dans une baie. Pour une plus grande souplesse de montage, l'éclairage LED peut être fixé au boîtier à l'aide de vis ou rapidement fixé à toute surface plane en acier à l'aide de kits magnétiques en option. Une fonction 'détecteur de mouvement' est également disponible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les lampes peuvent être facilement montées verticalement ou horizontalement.

Câblage simple de type "plug-and-play"

Disponible avec ou sans capteur de mouvement.

Câblage traversant simple basé sur un système plug-and-play.

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Éclairage

Table 1/3

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Type accessoire	Tension d'entrée CC	Longueur	Quantité par colis	Couleur
57274	250V max	Éclairage			1	Noir
57275		Éclairage			2	Noir
57265	230V max	Éclairage	24V max	396mm	1	Noir

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Type accessoire	Tension d'entrée CC	Longueur	Quantité par colis	Couleur
57272	250V max	Éclairage		3000mm	1	Noir
57273	250V max	Éclairage		1000mm	1	Noir

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Finition	Hauteur	Matériau	Type	Largeur
57274	14mm	Mat doux	53mm	Plastique	Cabinet Light, Bornier	18mm
57275	4mm	Mat doux	30mm		Cabinet Light, Aimant	12mm
57265	40mm	Mat doux		Plastique	Cabinet Light	33mm
57272		Mat doux		Plastique	Câble de connexion	0.3mm
57273		Mat doux		Plastique	Cabinet Light	

Table 3/3

Référence catalogue	Température de couleur	Tension nominale	Température de fonctionnement	Poids	Certifications	Expédition rapide
57274		250V	60°C min	0.07kg		No
57275				0.08kg		No
57265	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS	No
57272		250V	60°C min			No
57273		250V	60°C min	0.3kg		No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE