

MultipacPRO| Châssis 19", Aluminium, pour montage Eurocards



Ce châssis 19" est de type de bac à cartes : il est adapté à une intégration horizontale des cartes ou à la fixation de composants non standard tels que des transformateurs ou d'autres accessoires lourds généralement montés sur une plaque de châssis. Cette version est préparée pour le montage horizontal de circuits imprimés.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Aluminium

Faces avant et arrière amovibles pour faciliter l'usage

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Modifications telles que découpes, différentes finitions ou dimensions disponibles

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -105

Blindage CEM : Env. 20 dB(A) à 2 GHz sans matériau de blindage. >40 dB(A) à 1 GHz avec ajout de joint en acier inoxydable entre la face avant et le corps du coffret

Capot supérieur et capot inférieur avec perforations pour montage horizontal de cartes Europe

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Famille de produits:	MultipacPRO
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)

Type: Plein
 Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Largeur utile	Fixation	Conformité	Expédition rapide
20860-641	1U	220mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-105	No
20860-642	1U	280mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, CEI 60297-3-105	No
20860-645	2U	280mm	403mm	Rack	CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les poignées avant.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE