

Alimentation| enfichable 19", AC/DC, Double, Linéaire

Régulateur linéaire pour les applications qui ne permettent qu'un très faible niveau de bruit aux sorties.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

2 tensions de sortie, séparées galvaniquement

Haute précision de régulation, faible ondulation résiduelle et très faible interférence

Tension secteur 230 VAC (convertible à 115 VAC avec le kit de conversion de tension)

Convient aux applications médicales (distance de sécurité de 8 mm)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13105-017	Régulateurs linéaires 19"	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-018	Régulateurs linéaires 19"	230V	12W	2	15V	0.4A

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13105-022	Régulateurs linéaires 19"	230V	24W	2	12V	1A
13105-023	Régulateurs linéaires 19"	230V	30W	2	15V	1A
13105-021	Régulateurs linéaires 19"	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	Régulateurs linéaires 19"	230V	36W	2	12V	1.5A
13105-028	Régulateurs linéaires 19"	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-029	Régulateurs linéaires 19"	230V	58W	2	24V	1.2A

Table 2/3

Référence catalogue	Tension 2	Intensité 2	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
13105-017	RoHS, CE, EN 62368-1	No

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
13105-018	CE, EN 62368-1, RoHS	No
13105-022	CE, RoHS	No
13105-023	RoHS, CE	No
13105-021	RoHS, CE	No
13105-027	CE, RoHS	No
13105-028	RoHS, CE	No
13105-029	CE, RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à Ta= 0 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE