

Maxpower|Alimentation enfichable 19", AC/DC, 100 W, Double



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec large plage d'entrée AC et deux tensions de sortie.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Large plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction de facteur de puissance (PFC) active

2 tensions de sortie

Excellent rapport de puissance / volume

Efficacité jusqu'à 80 %

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-116	Mode commuté 19"	90 – 264V	102W	2	15V	3.4A
13100-114	Mode commuté 19"	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-115	Mode commuté 19"	90 – 264V	101W	2	12V	4.2A
13100-112	Mode commuté 19"	90 – 264V	93W	2	5V	9A

Table 2/3

Référence catalogue	Tension 2	Intensité 2	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis
13100-116	15V	3.4A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-114	24V	2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-115	12V	4.2A	3U	8HP	171.93mm	1
13100-112	12V	4A	3U	8HP	171.93mm	1

Table 3/3

Référence catalogue	Certifications	Expédition rapide
13100-116	RoHS, CE, UR	No
13100-114	RoHS, CE, UR	No
13100-115	CE, UR, RoHS	No
13100-112	CE, CSA, RoHS	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à la tension secteur > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE