

Coolpower| Alimentation enfichable 19", DC/DC, 100 W, Simple



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Grande plage de tension d'entrée, de 20 à 72 VDC

Séparation galvanique entre les circuits primaires et secondaires

Excellent rapport de puissance / volume

Marche/Arrêt externe

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CC	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13103-003	Convertisseur DC/DC 19"	20 – 72V	102W	1	12V	8.5A
13103-004	Convertisseur DC/DC 19"	20 – 72V	100W	1	15V	6.7A

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CC	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13103-002	Convertisseur DC/DC 19"	20 – 72V	100W	1	5V	20A

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Expédition rapide
13103-003	3U	6HP	171.93mm	1	No
13103-004	3U	6HP	171.93mm	1	No
13103-002	3U	6HP	171.93mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE