

Varistar CP| Porte Double Pleine, Verrouillage 3 points



Double porte perforée en acier Varistar CP, avec verrouillage à 3 points pour applications avec indice de protection IP 20.

FONCTIONS

Porte en acier double avec verrouillage 3 points pour classe de protection IP 20

Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)

Charnières 180°

Montage standard, serrure montée sur la droite

Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.

SPÉCIFICATIONS

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Type de produit: Porte de baie

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-440	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-441	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-442	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-443	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-444	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No

Référence catalogue	Conformité	Finition	Type	Compatible avec	Expédition rapide
21630-445	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-446	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-447	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-086	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-089	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-087	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-090	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-088	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No
21630-091	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Revêtement poudré	Double porte en acier	Varistar CP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE