

Varistar CP| Toit surélevé



Toit surélevé avec ventilateurs pour une optimisation du flux d'air et un refroidissement actif.

FONCTIONS

Utilise les mêmes anneaux de levage que le capot supérieur normal

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Toit baie/bâti

Indice de protection: IP20

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-583	600mm	300mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-584	600mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-585	600mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-586	600mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-587	600mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-588	600mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-589	600mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-590	800mm	600mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-591	800mm	800mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-592	800mm	900mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-593	800mm	1000mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-594	800mm	1100mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-595	800mm	1200mm	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-583	No
21630-584	No
21630-585	No
21630-586	No
21630-587	No
21630-588	No
21630-589	No
21630-590	No
21630-591	No
21630-592	No
21630-593	No

Référence catalogue	Expédition rapide
21630-594	No
21630-595	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE