

Varistar CP| Flancs, Fractionnés, avec fixation à loquet coulissant et kit de serrure



Flancs (2 pièces) avec fixation à loquet coulissant, sans mise à la masse, pour baies Varistar CP.

FONCTIONS

Acier, 1 mm

2 flancs fractionnés sans mise à la masse

Kit de verrouillage de sécurité inclus

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Panneau baie/bâti

Indice de protection: IP20

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Profondeur	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	Gris foncé	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Matériau	Type	Expédition rapide
21630-061	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-062	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-063	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-067	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-068	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-069	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-073	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-074	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No
21630-075	Revêtement poudré	Acier	Flanc, loquet coulissant	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE