

# Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage Électronique 3 points



Porte en acier perforée Varistar CP avec verrouillage à 3 points pour les applications IP 20.

## FONCTIONS

Porte en acier perforée avec verrouillage à 3 points pour indice de protection IP 20

Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré

Charnières 180°

## SPÉCIFICATIONS

**Type de verrouillage:** Verrouillage à 3 points, électronique

**Type de produit:** Porte de baie

**Indice de protection:** IP20

**Matériau:** Acier

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Type                                                   | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|-----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 21630-814           | 42U             | 2000mm  | 600mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche | 1                  | Gris foncé |
| 21630-815           | 47U             | 2200mm  | 600mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Type                                                   | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 21630-816           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche | 1                  | Gris foncé |
| 21630-817           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche | 1                  | Gris foncé |
| 21630-818           | 47U            | 2200mm  | 800mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche | 1                  | Gris foncé |
| 21630-819           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à gauche | 1                  | Gris foncé |
| 21630-895           | 42U            | 2000mm  | 600mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite | 1                  | Gris foncé |
| 21630-896           | 47U            | 2200mm  | 600mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite | 1                  | Gris foncé |
| 21630-897           | 52U            | 2450mm  | 600mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite | 1                  | Gris foncé |
| 21630-898           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite | 1                  | Gris foncé |
| 21630-899           | 42U            | 2000mm  | 800mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite | 1                  | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Type                                                   | Quantité par colis | Couleur    |
|---------------------|----------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 21630-900           | 52U            | 2450mm  | 800mm   | Porte en acier, avec perforations, Charnières à droite | 1                  | Gris foncé |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité  | Finition          | Compatible avec | Expédition rapide |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 21630-814           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-815           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-816           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-817           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-818           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-819           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-895           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-896           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-897           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-898           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-899           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |
| 21630-900           | RAL 7021     | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Varistar CP     | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le cylindre de sûreté DIN pour la poignée à levier séparément.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE