


Varistar CP| Cadre pivotant, pour largeur 800



Le cadre pivotant 19" permet l'installation de bacs à cartes tout en facilitant l'accès aux câbles par l'arrière.

Le cadre pivotant Varistar CP a une capacité de charge de 150 KG, mouvement de 120° / 160° et point de pivot flexible.

FONCTIONS

Pour pleine hauteur ou montage partiel

Point de rotation au choix à droite ou à gauche

Peut accueillir des châssis 19" et des bacs à cartes 19"

Charnière 120° / 160°, serrures carrées avec 2 clés

Charge admissible 150 kg

La hauteur utile dans le cadre pivotant est 4 U de moins que la hauteur du cadre auquel le cadre pivotant est attaché.

SPÉCIFICATIONS

Largeur: 800mm
Type de produit: Cadre baie/bâti
Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Angle	Hauteur du rack	Quantité par colis	Couleur	Code couleur	Finition
21630-669	120° min	24U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-671	120° min	29U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-673	120° min	33U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-675	120° min	38U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-677	120° min	42U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-679	120° min	47U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-680	160° min	24U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-681	160° min	29U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-682	160° min	33U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-683	160° min	38U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-684	160° min	42U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré
21630-685	160° min	47U	1	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Indice de protection	Expédition rapide
---------------------	---------	----------------------	-------------------

21630-669	1200mm	IP20	No
21630-671	1400mm	IP20	No
21630-673	1600mm	IP20	No
21630-675	1800mm	IP20	No
21630-677	2000mm	IP20	No
21630-679	2200mm	IP20	No
21630-680	1200mm	IP20	No
21630-681	1400mm	IP20	No
21630-682	1600mm	IP20	No
21630-683	1800mm	IP20	No
21630-684	2000mm	IP20	No
21630-685	2200mm	IP20	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les cadres pivotants 19" sont montés directement sur le bâti de l'armoire ou sur des traverses de profondeur pour un réglage en profondeur au pas de 50 mm.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE