

Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable

Coffret de table TVPX pour cartes 5 VPX 3 U, 160 mm. Avec ou sans option Rear I/O



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Carte fond de panier conforme à la norme VITA 46. Autres cartes fond de panier VPX sur demande. Système conforme aux normes IEC60297 3-101, 102-, - 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à la norme VITA 1.1-1994

Alimentation enfichable, 300 W, 3 U, 8 F (Alimentation enfichable supplémentaire en option)

Carte fond de panier VPX, conforme à la norme VITA 46, 5 slots, 3 U, Pas 0,8", topologie de maillage complet

Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs radiaux , refroidissement de l'avant vers l'arrière

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Type	Type de cartes fond de panier	Transfert de données	Alimentation par slot
20836-447	Système	5	Sur table	VPX Full Mesh	10 GbE	30W
20836-444	Système	5	Sur table	VPX Full Mesh	10 GbE	30W

Table 2/3

Référence catalogue	Tension d'entrée CA	Direction de la circulation d'air	Hauteur du rack	Type d'alimentation électrique	Alimentation incluse	E/S arrière
20836-447	100 – 240V	De l'avant vers l'arrière	4U	(1) Bloc d'alimentation enfichable	Oui	Oui
20836-444	100 – 240V	De l'avant vers l'arrière	4U	(1) Bloc d'alimentation enfichable	Oui	Non

Table 3/3

Référence catalogue	Conformité	Profondeur	Hauteur	Quantité par colis	Expédition rapide
20836-447	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	No
20836-444	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE