


# Bande d'adaptation en Z pour connecteur, EN 60603-2, DIN 41612



Bande d'adaptation en Z pour connecteur conforme à la norme EN 60603-2 (DIN 41612).

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Profilé aluminium, anodisée

Les glissières Z sont vissées sur le bac à cartes pour le montage de connecteur (type de profilé horizontal arrière type ST, bande taraudée insérée, bande isolante)

Pour connecteurs selon EN 60603-2 (DIN 41612)

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium                                                      |
| <b>Finition:</b>            | Anodisé                                                        |
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes; Coffrets                                        |
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO |
| <b>Type de produit:</b>     | Rail en Z                                                      |

Table 1/1

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Longueur | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 30822-025           | 20HP            | 1                  | 101.6mm  | No                |

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Longueur | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------|-------------------|
| 30822-045           | 40HP            | 1                  | 203.2mm  | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour fixer la glissière z sur la glissière horizontale, un insert fileté et une vis à tête cylindrique Torx sont requis ; veuillez commander ces éléments séparément.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**