

Équerre 4 trous à 90° avec renfort (disposition des trous 2-2)



FONCTIONS

Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Orientation	Taille de trou (HS)	Épaisseur (T)
ZWA207L	387675	Acier	Galvanisé à chaud	Gauche	14 mm	6 mm
ZW207	313400	Acier	Galvanisé à chaud	Droite	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Acier	Galvanisé à chaud	Droite	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Électro-galvanisé	Droite	14 mm	

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	B	Vis incluse	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Non		

Référence catalogue	Référence article	A	B	Vis incluse	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Oui	10 mm	25mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Non		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Non		

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

