


Kit d'attache de poutre 2000



FONCTIONS

Système pour charge légère

Inclut l'attache et le rail en U

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	A	B	C	D
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	E	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N


Référence catalogue	Référence article	E	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Charge statique 3 (F3)
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N

Épaisseur (T):	2 mm
Diamètre de vis (Sc):	6
Taille de trou (HS):	11 mm
Hauteur (H):	12 mm
Largeur (W):	25 mm
Couple de serrage (TQ):	30 N·m
Épaisseur de bride (FT):	11 mm Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour une prise sûre, le rail doit s'étendre jusqu'au bord extérieur de chaque pince de poutre.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

