

# Clip en plastique simple pour conduits



## FONCTIONS

Installation par enfoncement du conduit

Compatible avec l'Insert Poussoir ou avec une simple vis pour se fixer facilement sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, les planchers collaborants et le bois

La conception à enclenchement permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Polypropylène


**Température:** -10 to 85 °C

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre extérieur (OD) | A     | B     | C     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| SCBC16              | 800012            | 16 mm                   | 21 mm | 25 mm | 18 mm |
| SCBC20              | 800013            | 20 mm                   | 26 mm | 29 mm | 19 mm |
| SCBC25              | 800014            | 25 mm                   | 32 mm | 34 mm | 22 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre extérieur (OD) | A     | B     | C     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
| SCBC32              | 800015            | 32 mm                   | 40 mm | 41 mm | 26 mm |
| SCBC40              | 800016            | 40 mm                   | 50 mm | 49 mm | 30 mm |
| SCBC50              | 800017            | 50 mm                   | 62 mm | 59 mm | 35 mm |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

