

# Support d'angle 1-1 pour rail en C



## **FONCTIONS**

Universellement applicable pour la construction de systèmes d'assemblage

## **SPÉCIFICATIONS**


Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2							
Référence catalogue	Référence article	Type de canal	Angle (a)	A	В	С	
EBS35A090	587530	E2, E2L, E3, E4	90 °	35 mm	46 mm	4 mm	
EBS25A090	584660	E0, E0L, E1	90 °	25 mm	46 mm	4 mm	

Table 2/2								
Référence catalogue	Référence article	D	Taille de trou (HS)					
EBS35A090	587530	10.5 mm	10.5 mm					
EBS25A090	584660	10.5 mm	10.5 mm					

### **DIAGRAMMES**



#### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America** 

+1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 - Technical

Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404 **APAC** 

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY** 

**HOFFMAN ERICO** 

**ILSCO** 

**SCHROFF** 

**TRACHTE** 



©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.