


Console en rail E2



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Perforée, laminée à froid

Plaque arrière avec trous oblongs

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)
CE224H0200EG	597500	200mm
CE224H0300EG	597510	300mm





Épaisseur (T): 2.4 mm

E: 4 mm

Taille de trou (HS): 5 mm

X:	11 x 18 mm
Y:	11 x 27 mm
C:	15.5 mm
A:	20 mm
B:	34 mm
Largeur (W):	40 mm
D:	50 mm
Hauteur (H):	120 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

