

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre

L'attache encliquetable à fermeture complète pivote à 360°

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
12M24SMS1	179690	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	3 - 8 mm	90N
16M24SM	173720	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	120N
20M24SM	171720	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	120N

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Chargestatique
24M24SM	176690	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	120N
32M24SM	173830	Ressort acier	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	120N
6M24SM	173640	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	3 - 8 mm	120N
812M24SM	160050	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	120N
8M24SMS1	179650	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	90N
12M58SMS1	179700	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	90N
16M58SM	173730	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	120N
20M58SM	173770	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	120N
24M58SM	173800	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	120N
32M58SM	173840	Ressort acier	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	120N
6M58SM	171980	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	120N
812M58SM	160060	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	120N
6M912SM	173650	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	14 - 20 mm	120N
812M1318SM	160145	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	120N
812M912SM	160070	Ressort acier	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	120N
16M912SM	173740	Ressort acier	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	120N
20M912SM	173780	Ressort acier	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	120N
24M912SM	173810	Ressort acier	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	120N


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Charge statique
8M912SMS1	179670	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	90N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Certifications
12M24SMS1	179690	
16M24SM	173720	UL, cUL
20M24SM	171720	cUL, UL
24M24SM	176690	cUL, UL
32M24SM	173830	UL, cUL
6M24SM	173640	UL, cUL
812M24SM	160050	UL, cUL, ITB
8M24SMS1	179650	
12M58SMS1	179700	
16M58SM	173730	UL, cUL
20M58SM	173770	
24M58SM	173800	cUL, UL
32M58SM	173840	UL, cUL
6M58SM	171980	UL, cUL
812M58SM	160060	cUL, ITB, UL

Référence catalogue	Référence article	Certifications
6M912SM	173650	
812M1318SM	160145	cUL, UL
812M912SM	160070	UL, cUL, ITB
16M912SM	173740	cUL, UL
20M912SM	173780	
24M912SM	173810	cUL, UL
8M912SMS1	179670	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

