

nVent CADDY Macrofix collier non isolé pour gaine de ventilation



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'ensemble complet de suspension est livré prêt à être installé (tailles jusqu'à 600 mm)

L'angle d'ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de conduit de ventilation circulaire standard (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle de la suspension lorsque le conduit de ventilation est bougé ou ajusté (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main (pour les tailles allant jusqu'à 600 mm de diamètre)

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

SPÉCIFICATIONS

Température: -50 to 110 °C

Finition: Électro-galvanisé

Matériaux: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)
MFVN0150EG	586507	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0125EG	586505	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0160EG	586508	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0200EG	586510	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0100EG	586503	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm	6
MFVN0400EG	586517	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0315EG	586515	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0250EG	586512	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0355EG	586516	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm	6
MFVN0450EG	586518	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0500EG	586519	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm	6
MFVN0630EG	586522	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVN0800EG	586524	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm	6
MFVN1000EG	586526	1000 mm	M8, M10	23 mm	2 mm	6

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
MFVN0150EG	586507	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Angle (a)	Charge statique	Certifications
MFVN0125EG	586505	27mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0160EG	586508	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0200EG	586510	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0100EG	586503	27mm	80 °	775N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0400EG	586517	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0315EG	586515	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0250EG	586512	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655, ITB
MFVN0355EG	586516	40mm	80 °	1000N	ITB, RAL-GZ 655
MFVN0450EG	586518	40mm	80 °	900N	
MFVN0500EG	586519	40mm	80 °	900N	
MFVN0630EG	586522	40mm		1150N	ITB
MFVN0800EG	586524	40mm		1150N	
MFVN1000EG	586526	40mm		1400N	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135
France: +33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272
Other Countries: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19
Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

nVent.com/CADDY | 4

