

# nVent CADDY Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs



Le nVent CADDY Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs comprend une longueur prédécoupée (1m et 2m) de câble en acier de 1mm riveté à une équerre conçue pour une fixation par clouage, ainsi qu'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Les installateurs peuvent le fixer rapidement et en toute sécurité aux plafonds en béton à l'aide d'une large gamme de cloueurs afin de suspendre et fixer les luminaires et la signalétique.

## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et une équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

## SPÉCIFICATIONS

**Facteur de sécurité de charge statique:** 5:1

**Finition:** Electro-galvanisé

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau     | Diamètre du câble métallique | Longueur du câble métallique | A     | B       |
|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-------|---------|
| CLP1L1GBSF          | 196091            | Acier, Brass | 1 mm                         | 1m                           | 38 mm | 25.5 mm |
| CLP1L2GBSF          | 196092            | Acier, Brass | 1 mm                         | 2m                           | 38 mm | 25.5 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-----------------|
|---------------------|-------------------|-----------------|

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| CLP1L1GBSF | 196091 | 100N |
| CLP1L2GBSF | 196092 | 100N |


**Épaisseur (T):** 6.5 mm  
**Largeur (W):** 12.5 mm  
**Hauteur (H):** 21 mm  
**Angle (a):** 60 °

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique correspond à celle de l'équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie. Veuillez consulter le fabricant du clou qui sera utilisé afin d'évaluer la charge statique de celui-ci et sa compatibilité avec le type de béton. La charge maximale sera la charge statique la plus faible entre celle de l'équerre et celle du clou.

L'insert pour cloueurs à gaz ou à batterie est compatible avec les cloueurs BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 ou équivalent.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

