

# nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité

Idéal pour étayer l'éclairage, les conduits et autres projets d'installation

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Réglage en hauteur pendant et après l'installation avec un système de déverrouillage intégré sans clé

## SPÉCIFICATIONS

<b>Diamètre du câble métallique:</b>	1.5 mm
<b>Facteur de sécurité de charge statique:</b>	5:1
<b>Finition:</b>	Électro-galvanisé
<b>Matériau:</b>	Acier


Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Longueur du câble métallique	A	B	C	Charge statique

SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

**Taille du piquet (RS):** 6  
**Longueur (L):** 7mm  
**Largeur (W):** 9.2 mm  
**Hauteur (H):** 24.5 mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

