

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout à angle droit pré-assemblé

Idéal pour la fixation sur surfaces en béton, en acier ou en bois

Alternative simple et rapide à la chaînette, tiges filetées et matériaux associés

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	Taille de trou (HS)
SLK15L1AB	196500	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	A	Taille de trou (HS)
SLK15L2AB	196501	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L3AB	196502	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L5AB	196503	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L2AB	196529	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L3AB	196530	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L5AB	196531	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L10AB	196716	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L2AB	196713	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L5AB	196715	Steel, Alliage de zinc, Polypropylene	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm


Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique
SLK15L1AB	196500	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2AB	196501	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3AB	196502	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5AB	196503	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2AB	196529	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Chargestatique
SLK2L3AB	196530	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5AB	196531	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L10AB	196716	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L2AB	196713	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N
SLK3L5AB	196715	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Certifications
SLK15L1AB	196500	ITB, UL, cUL
SLK15L2AB	196501	ITB, UL, cUL
SLK15L3AB	196502	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503	ITB, UL, cUL
SLK2L2AB	196529	ITB, UL, cUL
SLK2L3AB	196530	ITB, UL, cUL
SLK2L5AB	196531	ITB, UL, cUL
SLK3L10AB	196716	
SLK3L2AB	196713	
SLK3L5AB	196715	



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

