

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour bacs acier



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier

Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier

Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier

Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Acier;Alliage de zinc;Polypropylène
Conformité:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre du câble métallique	Longueur du câble métallique	Épaisseur de la tôle d'acier	A	Taille de trou (HS)
---------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------

SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L7DH	196534	2 mm	7m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L5DH	196505	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L3DH	196504	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L1DH	196676	1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2		
Référence catalogue	Référence article	Charge statique
SLK15L2DH	196677	195N
SLK2L3DH	196532	440N
SLK2L7DH	196534	440N
SLK15L5DH	196505	195N
SLK15L3DH	196504	195N
SLK2L5DH	196533	440N
SLK15L1DH	196676	195N

Épaisseur (T): 12.5 mm

Largeur (W): 19 mm

Hauteur (H): 55 mm


Angle (a): 90 ° Max

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.

Vérifiez avec le fournisseur la charge applicable des bacs acier utilisés.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

