

# nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu



## FONCTIONS

Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation préassemblé pour câble tendu

Peut être utilisé pour suspendre les équipements sur un câble tendu ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension

S'enclipse facilement sur le câble tendu et se verrouille une fois fermé

Le clip sans outils peut être fermé à la main sur le câble tendu

## SPÉCIFICATIONS

**Facteur de sécurité de charge statique:** 5:1

Table 1/3

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                                            | Finition                              | Diamètre du câble métallique | Longueur du câble métallique | A     |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| SLK15L1DW6          | 196830            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                       | 1m                           | 70 mm |
| SLK15L2DW6          | 196831            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                       | 2m                           | 70 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                                            | Finition                              | Diamètre du câble métallique | Longueur du câble métallique | A     |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| SLK15L3DW6          | 196832            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                       | 3m                           | 70 mm |
| SLK15L5DW6          | 196833            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 1.5 mm                       | 5m                           | 70 mm |
| SLK2L1DW6           | 196836            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                         | 1m                           | 70 mm |
| SLK2L2DW6           | 196837            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                         | 2m                           | 70 mm |
| SLK2L3DW6           | 196838            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                         | 3m                           | 70 mm |
| SLK2L5DW6           | 196839            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 2 mm                         | 5m                           | 70 mm |
| SLK3L1DW6           | 196842            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                         | 1m                           | 70 mm |
| SLK3L2DW6           | 196843            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                         | 2m                           | 70 mm |
| SLK3L3DW6           | 196844            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                         | 3m                           | 70 mm |
| SLK3L5DW6           | 196845            | Steel, Spring Steel, Polypropylene, Alliage de zinc | Electrogalvanized, nVent CADDY Armour | 3 mm                         | 5m                           | 70 mm |

Table 2/3

| Référence catalogue | Référence article | B | C | Diamètre (Ø) | Hauteur (H) |
|---------------------|-------------------|---|---|--------------|-------------|
|---------------------|-------------------|---|---|--------------|-------------|


|            |        |       |       |      |       |
|------------|--------|-------|-------|------|-------|
| SLK15L1DW6 | 196830 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK15L2DW6 | 196831 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK15L3DW6 | 196832 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK15L5DW6 | 196833 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK2L1DW6  | 196836 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK2L2DW6  | 196837 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK2L3DW6  | 196838 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK2L5DW6  | 196839 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 55 mm |
| SLK3L1DW6  | 196842 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 62 mm |
| SLK3L2DW6  | 196843 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 62 mm |
| SLK3L3DW6  | 196844 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 62 mm |
| SLK3L5DW6  | 196845 | 20 mm | 25 mm | 6 mm | 62 mm |

Table 3/3

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Épaisseur (T) | Angle (a) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| SLK15L1DW6          | 196830            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N            |
| SLK15L2DW6          | 196831            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N            |
| SLK15L3DW6          | 196832            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N            |
| SLK15L5DW6          | 196833            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N            |
| SLK2L1DW6           | 196836            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N            |

| Référence catalogue | Référence article | Largeur (W) | Épaisseur (T) | Angle (a) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------|
| SLK2L2DW6           | 196837            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N            |
| SLK2L3DW6           | 196838            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N            |
| SLK2L5DW6           | 196839            | 19 mm       | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N            |
| SLK3L1DW6           | 196842            | 24 mm       | 16 mm         | 90 ° Max  | 700N            |
| SLK3L2DW6           | 196843            | 24 mm       | 16 mm         | 90 ° Max  | 700N            |
| SLK3L3DW6           | 196844            | 24 mm       | 16 mm         | 90 ° Max  | 700N            |
| SLK3L5DW6           | 196845            | 24 mm       | 16 mm         | 90 ° Max  | 700N            |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

