

nVent CADDY Superfix 243 M8



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Possède un mécanisme de fermeture facile

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

SPÉCIFICATIONS

Couleur: Noir
Finition: Électro-galvanisé
Température: -50 to 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
SXE019	400056	Acier, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8	20 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre extérieur (OD)	NB/DN	Taille du piquet (RS)	Largeur (W)
SXE023	400057	Acier, EPDM-SBR Rubber	20 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	Acier, EPDM-SBR Rubber	26 - 30 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	Acier, EPDM-SBR Rubber	31 - 36 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	Acier, EPDM-SBR Rubber	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	Acier, EPDM-SBR Rubber	48 - 53 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	Acier, EPDM-SBR Rubber	50 - 55 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	Acier, EPDM-SBR Rubber	60 - 64 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	Acier, EPDM-SBR Rubber	12 - 16 mm	8	M8	20 mm


Table 2/2					
Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SXE019	400056	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE023	400057	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE028	400058	1.2 mm	5	25mm	1000N
SXE035	400059	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE043	400060	1.2 mm	5	30mm	1000N
SXE052	400062	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE058	589310	1.2 mm	5	30mm	1300N
SXE061	589320	1.2 mm	5	30mm	1300N

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique
SXE014	400055	1.2 mm	5	25mm	1000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

