

Attache serre-câbles SC



FONCTIONS

Permet de facilement supporter un câble ou un conduit en plastique depuis un bord de tôle

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPÉCIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier


Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de bride (FT)	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)
24SC1011	187550	2 - 4 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
24SC1214	187570	2 - 4 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
24SC1518	187590	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1518R25	191003	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1924	187610	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC1924R25	191004	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de bride(FT)	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)
24SC2530	187630	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC2530R25	191005	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC67	187510	2 - 4 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
24SC78	187710	2 - 4 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
24SC89	187530	2 - 4 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
24SC910	187750	2 - 4 mm	9 - 10 mm	0.6 mm
47SC1011	187540	4 - 7 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
47SC1214	187560	4 - 7 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
47SC1518	187580	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1518R25	191009	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1924	187600	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC1924R25	191010	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC2530	187620	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
47SC2530R25	191011	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
47SC67	187500	4 - 7 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
47SC78	187720	4 - 7 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
47SC89	187520	4 - 7 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
47SC910	187760	4 - 7 mm	9 - 10 mm	0.6 mm

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de bride(FT)	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur (T)
812SC1011	187660	8 - 12 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
812SC1214	187670	8 - 12 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
812SC1518	187680	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1518R25	191015	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1924	187690	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC1924R25	191016	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC2530	187700	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC2530R25	191017	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC67	187640	8 - 12 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
812SC78	187730	8 - 12 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
812SC89	187650	8 - 12 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
812SC910	187770	8 - 12 mm	9 - 10 mm	0.6 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

