

Vis bois-métal VDF TORX avec tête TORX®



FONCTIONS

Vis à bois - goujon métrique

Tête TORX®

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre de vis (Sc)	Longueur (L)	A
VDFM8050	593270	Acier	Électro-galvanisé	8	50mm	40 mm
VDFM8050S4	400477	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		8	50mm	28 mm
VDFM10050	593560	Acier	Électro-galvanisé	10	50mm	30 mm
VDFM10060	593330	Acier	Électro-galvanisé	10	60mm	30 mm
VDFM8060	593280	Acier	Électro-galvanisé	8	60mm	30 mm
VDFM8070	593290	Acier	Électro-galvanisé	8	70mm	30 mm
VDFM10080	593340	Acier	Électro-galvanisé	10	80mm	40 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre de vis (Sc)	Longueur (L)	A
VDFM10100	593350	Acier	Électro-galvanisé	10	100mm	60 mm
VDFM12120	400403	Acier	Électro-galvanisé	12	120mm	55 mm
VDFM8080	593300	Acier	Électro-galvanisé	8	80mm	40 mm
VDFM8080S4	400478	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		8	80mm	40 mm
VDFM8100	593310	Acier	Électro-galvanisé	8	100mm	40 mm
VDFM10100S4	400482	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		10	100mm	55 mm
VDFM8150	593410	Acier	Électro-galvanisé	8	150mm	45 mm
VDFM10120	593370	Acier	Électro-galvanisé	10	120mm	60 mm
VDFM10150	593570	Acier	Électro-galvanisé	10	150mm	60 mm
VDFM8120	593400	Acier	Électro-galvanisé	8	120mm	50 mm
VDFM8200	593420	Acier	Électro-galvanisé	8	200mm	50 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C	TORX®
VDFM8050	593270	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	15 mm	T25
VDFM10050	593560	18 mm	T25
VDFM10060	593330	18 mm	T25
VDFM8060	593280	20 mm	T25


Référence catalogue	Référence article	C	TORX®
VDFM8070	593290	25 mm	T25
VDFM10080	593340	30 mm	T25
VDFM10100	593350	30 mm	T25
VDFM12120	400403	30 mm	T30
VDFM8080	593300	30 mm	T25
VDFM8080S4	400478	30 mm	T25
VDFM8100	593310	40 mm	T25
VDFM10100S4	400482	40 mm	T25
VDFM8150	593410	50 mm	T25
VDFM10120	593370	50 mm	T25
VDFM10150	593570	50 mm	T25
VDFM8120	593400	50 mm	T25
VDFM8200	593420	50 mm	T25

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pas de partie hexagonale HEX lorsque la longueur est de 50,0 mm.

Tête No TORX® avec les vis en acier inoxydable.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

