

Outdoor Modular Cabinet Triple Doors

Data Solutions



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular construction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.

FONCTIONS

Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding

IP 55 or NEMA 12~

Double-walled

Extensive range of 19" cabinet accessories

Access to cabinet from front, all sides possible upon request

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

SPÉCIFICATIONS

Matériau du bâti: Aluminium

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-874	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	1100mm
10149-875	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	1100mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-882	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	1200mm
10149-883	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	1200mm
10149-506	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	500mm
10149-507	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	500mm
10149-514	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	600mm
10149-515	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	600mm
10149-522	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	700mm
10149-523	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	700mm
10149-530	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	800mm
10149-531	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	800mm
10149-538	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	900mm
10149-539	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	900mm
10149-546	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	1000mm
10149-547	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	1000mm
10149-554	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	1100mm
10149-555	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	1100mm
10149-562	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	1900mm	1200mm
10149-563	Baie extérieure	Modulaire	20U	1130mm	2100mm	1200mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-570	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	500mm
10149-571	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	500mm
10149-578	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	600mm
10149-579	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	600mm
10149-586	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	700mm
10149-587	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	700mm
10149-594	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	800mm
10149-595	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	800mm
10149-602	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	900mm
10149-603	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	900mm
10149-610	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	1000mm
10149-611	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	1000mm
10149-618	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	1100mm
10149-619	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	1100mm
10149-626	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	1900mm	1200mm
10149-627	Baie extérieure	Modulaire	24U	1330mm	2100mm	1200mm
10149-634	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	500mm
10149-635	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	500mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-642	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	600mm
10149-643	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	600mm
10149-650	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	700mm
10149-651	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	700mm
10149-658	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	800mm
10149-659	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	800mm
10149-666	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	900mm
10149-667	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	900mm
10149-674	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	1000mm
10149-675	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	1000mm
10149-682	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	1100mm
10149-683	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	1100mm
10149-690	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	1900mm	1200mm
10149-691	Baie extérieure	Modulaire	29U	1530mm	2100mm	1200mm
10149-698	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	500mm
10149-699	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	500mm
10149-706	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	600mm
10149-707	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	600mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-714	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	700mm
10149-715	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	700mm
10149-722	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	800mm
10149-723	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	800mm
10149-730	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	900mm
10149-731	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	900mm
10149-738	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	1000mm
10149-739	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	1000mm
10149-746	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	1100mm
10149-747	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	1100mm
10149-754	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	1900mm	1200mm
10149-755	Baie extérieure	Modulaire	33U	1730mm	2100mm	1200mm
10149-762	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	500mm
10149-763	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	500mm
10149-770	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	600mm
10149-771	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	600mm
10149-778	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	700mm
10149-779	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	700mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-786	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	800mm
10149-787	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	800mm
10149-794	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	900mm
10149-795	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	900mm
10149-802	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	1000mm
10149-803	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	1000mm
10149-810	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	1100mm
10149-811	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	1100mm
10149-818	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	1900mm	1200mm
10149-819	Baie extérieure	Modulaire	38U	1930mm	2100mm	1200mm
10149-826	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	500mm
10149-827	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	500mm
10149-834	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	600mm
10149-835	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	600mm
10149-842	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	700mm
10149-843	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	700mm
10149-850	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	800mm
10149-851	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	800mm

Référence catalogue	Type de produit	Famille de produits	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Profondeur
10149-858	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	900mm
10149-859	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	900mm
10149-866	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	1900mm	1000mm
10149-867	Baie extérieure	Modulaire	42U	2130mm	2100mm	1000mm

Table 2/3						
Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Résistance à l'effraction	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Compartiment batterie
10149-874	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-875	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-882	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-883	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-506	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-507	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-514	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-515	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-522	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-523	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-530	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-531	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Résistance à l'effraction	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Compartiment batterie
10149-538	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-539	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-546	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-547	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-554	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-555	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-562	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-563	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-570	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-571	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-578	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-579	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-586	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-587	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-594	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-595	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-602	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-603	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Résistance à l'effraction	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Compartiment batterie
10149-610	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-611	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-618	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-619	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-626	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-627	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-634	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-635	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-642	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-643	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-650	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-651	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-658	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-659	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-666	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-667	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-674	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-675	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Résistance à l'effraction	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Compartiment batterie
10149-682	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-683	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-690	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-691	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-698	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-699	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-706	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-707	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-714	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-715	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-722	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-723	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-730	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-731	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-738	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-739	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-746	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-747	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Résistance à l'effraction	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Compartiment batterie
10149-754	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-755	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-762	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-763	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-770	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-771	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-778	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-779	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-786	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-787	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-794	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-795	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-802	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-803	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-810	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-811	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-818	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-819	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel

Référence catalogue	Type de paroi	Type de porte	Résistance à l'effraction	Refroidissement	Blindage électromagnétique	Compartiment batterie
10149-826	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-827	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-834	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-835	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-842	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-843	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-850	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-851	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-858	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-859	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-866	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel
10149-867	Double paroi	Brut, Triple porte	Optionnel	Passif	Optionnel	Optionnel

Table 3/3

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-874	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-875	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-882	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-883	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-506	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-507	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-514	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-515	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-522	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-523	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-530	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-531	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-538	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-539	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-546	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-547	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-554	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-555	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-562	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-563	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-570	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-571	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-578	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-579	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-586	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-587	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-594	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-595	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-602	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-603	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-610	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-611	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-618	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-619	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-626	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-627	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-634	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-635	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-642	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-643	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-650	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-651	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-658	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-659	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-666	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-667	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-674	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-675	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-682	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-683	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-690	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-691	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-698	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-699	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-706	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-707	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-714	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-715	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-722	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-723	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-730	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-731	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-738	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-739	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-746	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-747	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-754	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-755	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-762	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-763	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-770	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-771	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-778	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-779	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-786	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-787	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-794	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-795	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-802	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-803	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-810	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-811	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-818	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-819	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-826	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-827	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-834	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-835	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-842	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-843	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-850	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-851	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-858	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-859	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

Référence catalogue	Finition	Matériau	Configuration du montage	Quantité par colis	Hauteur du socle
10149-866	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100
10149-867	Revêtement poudré	Aluminium, Acier	Optionnel	1	100

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Height dimensions are without base/plinth.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE