

Varistar CP| Porte vitrée, Verrouillage 1 point

Data Solutions



Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage un point pour les applications IP 20.

FONCTIONS

Acier, 1,5 mm

Verre de sécurité, 6 mm

Cache de serrure

Charnières 180°

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Porte de baie

Matériau: Acier; Verre

Indice de protection: IP20

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Type de verrouillage | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------|
| 21630-016 | 42U | 2000mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-017 | 42U | 2200mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-018 | 47U | 2000mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Type de verrouillage | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------|
| 21630-019 | 47U | 2200mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-392 | 24U | 1200mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-393 | 24U | 1200mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-394 | 29U | 1400mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-395 | 29U | 1400mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-396 | 33U | 1600mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-397 | 33U | 1600mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-398 | 38U | 1800mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-399 | 38U | 1800mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-481 | 24U | 1200mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-482 | 24U | 1200mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-483 | 29U | 1400mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-484 | 29U | 1400mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-485 | 33U | 1600mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-486 | 33U | 1600mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-487 | 38U | 1800mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-488 | 38U | 1800mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-489 | 42U | 2000mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Type de verrouillage | Quantité par colis | Couleur |
|---------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|--------------------|------------|
| 21630-490 | 42U | 2000mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-491 | 47U | 2200mm | 600mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |
| 21630-492 | 47U | 2200mm | 800mm | Verrouillage un point | 1 | Gris foncé |

Table 2/2

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Finition | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 21630-016 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-017 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-018 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-019 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-392 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-393 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-394 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-395 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-396 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-397 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-398 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-399 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-481 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |

| Référence catalogue | Code couleur | Conformité | Finition | Type | Compatible avec |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 21630-482 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-483 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-484 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-485 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-486 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-487 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-488 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-489 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-490 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-491 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |
| 21630-492 | RAL 7021 | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Porte vitrée | Varistar CP |

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Portes 24 U - 33 U IP 20 avec 2 charnières, portes 38 U - 52 U IP 20 avec 3 charnières pour assurer des fermetures IP20 robustes pour les armoires plus grandes

Veuillez commander la poignée à levier 24630003 et la serrure DIN séparément si vous souhaitez remplacer la poignée à levier avec serrure 1333 DIN.

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.