

Serre-câble adhésif



FONCTIONS

Pour une utilisation avec un brai chaud, un matériau de couverture ou un produit adhésif utilisé dans le commerce sur les surfaces de membrane ou d'autres emplacements où il n'est pas possible de percer les trous réservés au câble d'ancrage

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Matériau: Cuivre


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
LPC809L		Étamé	63.5mm	22.86 mm	63.5 mm	9.65 mm
LPC809	701973		63.5mm	22.86 mm	63.5 mm	9.65 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
LPC809L		0.11 kg
LPC809	701973	0.11 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE