


Base du paratonnerre, réglable estampillé, filetage impérial



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour une utilisation sur des surfaces plates, verticales ou en pente

La languette de support du terminal aérien est ajustable sur le terrain, ce qui élimine la nécessité d'installer des adaptateurs orientables

Disponible en préconfiguré pour les applications verticales

Installation avec un adhésif ou des fixations vissées

Tension de boulon positive unique pour une pince de câble multidirectionnelle

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Taille du filetage (TS)	Type	Taille de trou (HS)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPC30258	Bronze, Brass	5/8" UNC	Plat	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm

Référence catalogue	Matériau	Taille du filetage (TS)	Type	Taille de trou (HS)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
LPC302M16	Bronze, Brass	M16	Plat	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30258	Aluminium	5/8" UNC	Plat	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPC30212	Bronze, Brass	1/2" UNC	Plat	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30212	Aluminium	1/2" UNC	Plat	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)
LPC30258	101.6 mm
LPC302M16	101.6 mm
LPA30258	101.6 mm
LPC30212	101.6 mm
LPA30212	101.6 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les bases de type vertical sont préconfigurées en usine pour les applications de montage vertical.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.