

Indicateur de la distance de perçage, deux plaques



FONCTIONS

Utilisé pour effectuer des espacements précis de ± 1 mm (0,039") entre les trous de forage

Les applications courantes comportent des compteurs d'essieux et des capteurs de roue

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Guide de forage inclus	Type de rail	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Largeur (W)
DDGTIEFEB145	716534	Oui	S49, S54, UIC60	339.1 mm	145 mm	87.9 mm
DDG635119	715263	Non	B95	319 mm		87.9 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Taille de trou (HS)	A
DDGTIEFEB145	716534	50mm	30mm	13.5 mm	145 mm
DDG635119	715263	50mm			119 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE