

# Testeur ESE, Série I



Le testeur nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) série I est conçu pour tester rapidement l'intégrité de toutes les bornes nVent ERICO System 1000 ESE, modèles SIXXi. Les résultats de test à code couleur facilement identifiables sont affichés dans le testeur autonome fonctionnant sur une batterie standard de 9 volts. En cas de défaillance de la batterie, un signal intermittent s'affiche pour indiquer un changement de batterie requis, évitant ainsi les temps d'arrêt et les pannes coûteuses. Lorsqu'il est associé au poteau télescopique du testeur nVent ERICO ESE, vous pouvez atteindre la borne aérienne ESE jusqu'à 10 m de hauteur.

## FONCTIONS

Léger et portable

L'unité de test portable mesure rapidement les impulsions du circuit de la borne aérienne ESE

Câbles conducteurs à code couleur pour la connexion à la borne aérienne ESE

Contient deux pinces crocodile pour un ajustement sûr à la borne aérienne ESE

Notifications DEL clignotantes à code couleur pour indiquer les résultats des tests de la borne aérienne ESE

L'écran DEL indique l'état de la batterie et les rappels de remplacement des fournisseurs

Temps de réponse d'environ six secondes pour une mesure stabilisée

Extrêmement facile à utiliser : connecter, appuyer, maintenir, lire

Comprend une mallette de transport rigide pour une protection supplémentaire

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Profondeur | Largeur | Hauteur | Poids unitaire |
|---------------------|------------|---------|---------|----------------|
| SI-TESTER           | 26mm       | 89 mm   | 149 mm  | 0.95 kg        |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**