

Piquet de terre rond, piquet à conducteur, bronze



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour utilisation avec les piquets de terre en acier cuivré

Les pièces homologuées UL 467 peuvent être ensevelies directement dans le sol ou le béton

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille de conducteur	Taille de clé
CP38	158155	Bronze au silicium	3/8"	9.7 mm	N° 10 Plein - N° 2 Torsadé, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	9/16"
C12	158260	Bronze industriel	1/2"	12.5 - 12.7 mm	50 mm² Torsadé max.	14 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre du piquet de terre, nominal	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille de conducteur	Taille de clé
CP58	158165	Bronze au silicium	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	N° 10 Plein - N° 2 Torsadé, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	3/4"
C58	158160	Bronze industriel	1/2" - 5/8"	12.5 - 15 mm	70 mm² Torsadé max.	14 mm
C19	156900	Bronze industriel	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm	70 mm² Torsadé max.	14 mm
C200	156910	Bronze industriel	5/8" - 3/4"	14.2 - 20 mm	70 mm² Torsadé max.	24 mm
C34	158170	Bronze industriel	5/8" - 3/4"	14.2 - 17.2 mm	70 mm² Torsadé max.	14 mm
HDC1	158250	Bronze au silicium	1"	25.4 mm	N° 8 Plein - 4/0 Torsadé, 10 mm² Solid - 95 mm² Stranded	13/16"

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Couple de serrage (TQ)	Certifications
CP38	158155		16.90 - 25.4 N·m	UL
C12	158260		25 N·m Max	
CP58	158165	CEI® EN 62561-1	16.90 - 25.4 N·m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
C58	158160	CEI® EN 62561-1	25 N·m Max	
C19	156900		25 N·m Max	
C200	156910		25 N·m Max	
C34	158170	CEI® EN 62561-1	25 N·m Max	
HDC1	158250		50.8 N·m	UL, cUL



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE