

Piquet de terre rond, étrier en U, étamé, un seul conducteur



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le fini étamé fournit une apparence antivol

Accepte les conducteurs d'orientation parallèle et perpendiculaire


SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre du piquet de terre, nominal	Taille de conducteur, UL
GC065	Bronze, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Étamé	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm² Str - 120 mm² Str

Orientation du conducteur (Parallèle ou perpendiculaire)					
GC064	Taille du conducteur (à torons)				
Diamètre nominal du piquet de terre	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²
Piquet de terre acier cuivré 5/8"	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 5/8"	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
Piquet de terre acier cuivré 3/4"	Par.	-	-	Perp.	Perp.
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 3/4"	-	-	-	Perp.	-
GC065	Taille du conducteur (à torons)				
Diamètre nominal du piquet de terre	16 mm ²	25 mm ² -70 mm ²		95 mm ²	120 mm ²
Piquet de terre acier cuivré 5/8"	Par.	Les deux		Les deux	Par.
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 5/8"	Par.	Les deux		Les deux	Par.
Piquet de terre acier cuivré 3/4"	Par.	Les deux		Les deux	-
Piquet de terre en acier inoxydable galvanisé 3/4"	Par.	Les deux		-	-

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE