


Support de montage de bloc de ciment ISOonV



FONCTIONS

Utilisé pour servir de ballast aux socles de mâts sur les surfaces horizontales


La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Matériel en acier inoxydable inclus

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Hauteur 1 (H1)	Hauteur 2 (H2)	Longueur (L)	Poids unitaire
ISONVBLOCKSET1	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	90mm	270mm	350mm	19.9 kg
ISONVBLOCKSET2	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	175mm	270mm	350mm	39.2 kg
ISONVBLOCKSET3	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	260mm	340mm	350mm	58.6 kg
ISONVBLOCKSET4	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	345mm	430mm	350mm	78 kg
ISONVBLOCKSET5	Concrete, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	430mm	500mm	350mm	97.4 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE