

Modèle de profilé de rails



FONCTIONS

Permet un positionnement spécifique, sécurisé et facile de la hauteur du trou sur le profilé du rail

Les modèles universels de profilé de rail peuvent contenir plusieurs profilés de rail

Appropriée pour une utilisation avec les machines à percer les rails SBMV2, SBMV4, SBME48VDC et SBME230VAC fabriquées par nVent ERICO

S'installe facilement sur les perceuses de rails

SPÉCIFICATIONS

Taille de trou (HS): 6.5 mm

Diamètre (Ø): 54 mm

Matériau: Acier


Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPT115LB	716203	Normal	82.5 mm	115 lb AREA	75.7mm
RPT43KG625	715509	Normal	82.5 mm	43 kg	62.5mm
RPT50KG63	715513	Normal	82.5 mm	50 kg	63mm
RPT60KG738	715512	Normal	82.5 mm	60 kg	73.8mm

Référence catalogue	Référence article	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPTAS41KG603	715543	Normal	82.5 mm	AS41	60.3mm
RPTAS4758		Normal	82.5 mm	AS47	58mm
RPTAS5364		Normal	82.5 mm	AS53	64mm
RPTAS6068		Normal	82.5 mm	AS60	68mm
RPTBH95RBS64	715367	Normal	82.5 mm	BH95RBS	64.69mm
RPTBHP42KG58	715544	Normal	82.5 mm	BHP42	58mm
RPTBS100A	715529	Normal	82.5 mm	BS100A	76.2mm
RPTBS80A	715528	Normal	82.5 mm	BS80A	65.53mm
RPTBS90A56	715559	Normal	82.5 mm	BS90A	56mm
RPTB50T675	715364	Normal	82.5 mm	50 kg	67.5mm
RPTIR52KG69	715557	Normal	82.5 mm	52 kg	69mm
RPTK4063	716206	Normal	82.5 mm	K40	63mm
RPTNP4AM805	715571	Normal	82.5 mm	NP4AM	80.5mm
RPTNP4AM865	715572	Normal	82.5 mm	NP4AM	86.5mm
RPTNP4AM893	715573	Normal	82.5 mm	NP4AM	93mm
RPTR65785	715560	Normal	82.5 mm	R65	78.5mm
RPTRI6087	715577	Normal	82.5 mm	RI60	87mm
RPTRP42		Normal	82.5 mm	RP42	60.5mm

Référence catalogue	Référence article	Type de modèle	Largeur (W)	Type de rail	Hauteur du trou (HH)
RPTRP54		Normal	82.5 mm	RP54	70mm
RPTS41595	715540	Normal	82.5 mm	S41	59.5mm
RPTS49475	715578	Normal	82.5 mm	S49	47.5mm
RPTUIC5472		Normal	82.5 mm	UIC	72mm
RPTUNI	715365	Universel	95 mm	S49, S54, UIC60	62.5mm
RPTUNIVABC	716201	Universel	95 mm	BS90A, UIC54, UIC60	70mm
RPTUNIVEFG	716202	Universel	95 mm	AS50, AS60, BHP42	74.5mm
RPTVRC60CN	715558	Normal	82.5 mm	VRC60	79mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE