

Calle et entretoise de distance DH



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour fabriquer des plaques, des blindages et des profils supérieurs

Mâle-femelle pour un montage stable

Applications électrotechniques

SPÉCIFICATIONS

Tension d'isolement:	1000V
Finition:	Électro-galvanisé
Indice d'inflammabilité:	UL® 94HB
Température:	80 °C Max

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du filetage (TS)	Longueur de filetage (TL)	Profondeur de filetage (TD)	Longueur (L)
DH15M5	560660	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm
DH15M6	560740	Acier, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille du filetage (TS)	Longueur de filetage (TL)	Profondeur de filetage (TD)	Longueur (L)
DH20M5	560670	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Acier, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Acier, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Acier, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Acier, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Acier, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Acier, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE