

Double support de barre neutre EB-142/166



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de fixer deux barres de mise à la terre/neutre EB-142 ou EB-166

Installation facile et rapide

Sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Indice d'inflammabilité	Tension d'isolement	Température de fonctionnement	Conformité
EB142-166SUP2	568670	Polyamide	UL® 94V-0	690	130 °C Max	CEI® 60998-2-1

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Diamètre (Ø)	Poids unitaire
---------------------	-------------------	-------------	-------------	----------------	--------------	----------------

EB142- 166SUP2	568670	37 mm	41 mm	10mm	4 mm	0.01 kg
-------------------	--------	-------	-------	------	------	---------

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE