


Étrier renforcé HCBC



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour connexion entre barres de cuivre, ou entre barre de cuivre et conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar ou shunt de puissance

Fabriqué en matériaux non magnétiques pour des connexions haute intensité entre la barre nVent ERIFLEX Flexibar et les barres-bus rigides telles que les bornes de transformateur

La conception rigide garantir une pression de contact égale

S'installe rapidement et facilement

Idéal pour des modifications sur site

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Capacité de serrage: 40mm

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur du conducteur	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
---------------------	-------------------	-----------------------	----------------	-------------	-------------	---------------

HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couple de serrage (TQ)	Poids unitaire
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Utilisez deux étriers pour une pression de contact optimale.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE