

Etabli hydraulique 230 V pour barre de cuivre / conducteur flexible



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Établi portable pour la découpe, le cintrage et le poinçonnage de barres de cuivre ou de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar

Inclut une poinçonneuse hydraulique, un coupe-barre hydraulique, une cintreuse hydraulique avec un contrôleur d'angle programmable, une pompe hydraulique avec pédale de commande, un gabarit calibré avec butée et deux butées d'éjection

Les grandes surfaces de travail en acier inoxydable avec rallonges escamotables supportent des barres-bus en cuivre ou des barres-souples nVent ERIFLEX Flexibar

Armoire de stockage incorporée avec porte verrouillable et quatre tiroirs pour stockage d'accessoires

Valve quatre voies pour passer facilement d'un outil à l'autre sans débrancher ou rebrancher les outils

Inclut un flexible hydraulique supplémentaire et un cordon d'alimentation de 6 m (19,69') pour brancher un outil hydraulique supplémentaire

Bennes de stockage de déchets sous la surface de travail

Rail pour chariot élévateur, verrouillage de roues directionnelles et poignées incorporées pour une mobilité améliorée

Protégé par un panneau de commande avec disjoncteur

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	A	Tension d'alimentation électrique
HYDR-WC-230V	545650	1465 mm	1465mm	770 mm	1380 mm	230

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
HYDR-WC-230V	545650	356 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE