

Poinçonneuse MFPT nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Convient aux barres de cuivre ou d'aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar

Poinçonne des bords de trou plat et propres

Découpe avec précision nVent ERIFLEX Flexibar en une seule opération sans marquer les laminés de cuivre

Installation facile et rapide

Configuration rapide avec système de poinçon et de filière interchangeable

Large gamme de ponçons ronds et de filières disponibles

Inclut une butée de profondeur de col de cygne ajustable

Poignée amovible

L'outil portable peut être utilisé sur site ou fixé à l'établi

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Épaisseur de barre collectrice	Profondeur	Hauteur	Largeur
---------------------	-------------------	----------	--------------------------------	------------	---------	---------

MFPT	559152	Acier	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm
------	--------	-------	----------	-------	--------	--------

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
MFPT	559152	15.1 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE