

Console d'usinage manuel MFWC pour nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Table modulaire avec grande surface de travail et d'entreposage pour outils manuels nVent ERIFLEX Flexibar

Les outils peuvent être montés directement sur des tuiles interchangeables et permettent de déplacer rapidement les outils d'un niveau à l'autre

Tuiles de contre-plaqué revêtu de bakélite anti-dérapante à fixer avec les boutons à ailette inclus

Inclut un petit outil de cintrage et de pliage nVent ERIFLEX Flexibar

Rail pour chariot élévateur, verrouillage de roues directionnelles et poignées incorporées pour une mobilité améliorée

La poignée incorporée peut être rallongée pour accueillir de longues pièces de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Hauteur (H)	Longueur	Largeur (W)	A
MFWC	558940	Acier, Plywood	928 mm	1200 - 1913 mm	700 mm	348 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique	Poids unitaire
MFWC	558940	400N	95 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE