

Profil PCR perforé en forme de C



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Assemblage rapide de tous les types de profilés

Grande résistance mécanique

Grande résistance à la corrosion

Conforme aux normes EN 60715 et DIN 46277

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Épaisseur (T)	A
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Épaisseur (T)	A
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	C	D	Poids unitaire
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE