


Gaine en polyamide PDBS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications

Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques

Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application

Sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Densité:	1.14 kg/m³
Matériau:	Polyamide
Indice d'inflammabilité:	UL® 94V-2
Température de fonctionnement:	-40 to 120 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
PDBS5B	554730	Noir	5 mm	100m	0 kg

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
PDBS5G	554430	Gris	5 mm	100m	0 kg
PDBS10B	554760	Noir	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS10G	554460	Gris	10 mm	100m	0.01 kg
PDBS12B	554770	Noir	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS12G	554470	Gris	12 mm	50m	0.01 kg
PDBS8B	554750	Noir	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS8G	554450	Gris	8 mm	100m	0.01 kg
PDBS20B	554810	Noir	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS20G	554510	Gris	20 mm	50m	0.02 kg
PDBS16B	554790	Noir	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS16G	554490	Gris	16 mm	50m	0.13 kg
PDBS30B	554830	Noir	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS30G	554530	Gris	30 mm	50m	0.03 kg
PDBS40B	554850	Noir	40 mm	50m	0.04 kg
PDBS40G	554550	Gris	40 mm	50m	0.04 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

Qualité de couverture						
Numéro d'article	Diamètre					
	nominal	Couverture	Min.	Couverture	Max.	Couverture
PDBS5x	5 mm	97 %	4 mm	100 %	8 mm	90 %
PDBS8x	8 mm	94 %	6 mm	100 %	10 mm	91 %
PDBS10x	10 mm	95 %	8 mm	100 %	14 mm	94 %
PDBS12x	12 mm	96 %	10 mm	100 %	16 mm	94 %
PDBS16x	16 mm	96 %	14 mm	100 %	18 mm	98 %
PDBS20x	20 mm	95 %	16 mm	100 %	25 mm	99 %
PDBS30x	30 mm	90 %	20 mm	100 %	35 mm	92 %
PDBS40x	40 mm	90 %	30 mm	100 %	45 mm	94 %
PDBS50x	50 mm	95 %	40 mm	100 %	65 mm	100 %
PDBS70x	70 mm	94 %	60 mm	100 %	80 mm	99 %

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE