

Gaine en silicone isolant SBS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Résistant aux températures élevées

Gaine peu coûteuse pour l'isolation

Grande flexibilité

Sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Tension d'isolement:	2.5kV
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI):	690
Tension de fonctionnement maximale, UL (Vin):	690
Indice d'inflammabilité:	UL® 1441 VW-1
Température de fonctionnement:	-60 to 220 °C

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
SBS-4	554000	Fiberglass, Silicone	4 mm	100m	0.02 kg

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Diamètre	Longueur	Poids unitaire
SBS-6	554010	Fiberglass, Silicone	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	Fiberglass, Silicone	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	Fiberglass, Silicone	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	Fiberglass, Silicone	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	Fiberglass, Silicone	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	Fiberglass, Silicone	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	Fiberglass, Silicone	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	Fiberglass, Silicone	30 mm	30m	0.22 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE